

Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza. Dwustronna płytko skrawająca z węglika spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 4 mm
posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,15 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza 	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania