


**Garant****XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.  
Dwustronna płytka skrawająca z węglika spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ .  
maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,\text{maks.}}: 4 \text{ mm}$   
posuw  $f_z$  na ząb: 0,13 mm

## Opis techniczny

typ	stal
posuw $f_z$ na ząb	0,13 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza &nbsp;	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania