

Garant**ZCMX 09T304, Gatunek: HUZ310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 18 mm

Gatunek: HUZ310

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mm

Posuw przy toczeniu: 0,05 - 0,4 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,3 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 - 600 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
promień naroża	0,4 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm
powłoka	bez powłoki
liczba wymian/ostrzy	2

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Gatunek	HUZ310
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
Materiał ostrza 	HM
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia