

**Garant****ZCMX 130402, Gatunek: HBZ310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Klasa artykułu	21K

### Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HBZ310
powłoka	PVD
Posuw wiercenia	0,03 - 0,3 mm
Posuw toczenia	0,05 - 0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130402
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
Materiał ostrza	HM

pasuje do Ø narzędzia D<sub>c</sub>

25 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytka  
skrawająca do toczenia