


**Garant****ZCMX 130404, Gatunek: HBZ310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Klasa artykułu	21K

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 - 600 m/min
powłoka	PVD
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
liczba wymian/ostrzy	2
Posuw toczenia	0,05 - 0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HBZ310
promień naroża	0,4 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,3 mm

pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub>	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia