

Garant

Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 15X6,8 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156220 15X6,8
GTIN	4045197087942
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Trójstrzowy pogłębiacz ze śrubowymi rowkami
i stałym czopem prowadzącym do otworów pod gwint.

Zastosowanie:

Do pogłębień pod łby śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912, 6912, 7984 i walcowe łby wkrętów płaskich wg ISO 1207 (DIN 84).

Czop prowadzący pogłębiacza pasuje do otworu pod gwint.

chwyt: Kołek walcowy h9

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M8

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12,5 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Ø pogłębiacza	15 mm
Ø czopu	6,8 mm
Ø wiercenia wstępnego	6,8 mm
pod śruby	M8
Liczba ostrzy Z	3
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,12 mm/obr,

Ø chwytu D _s	12,5 mm
długość całkowita L	100 mm
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	22 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 373
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy płaskich, 6-elem., w kasecie Typ K	156420 K
--	----------