

**Garant****ZCMX 09T304, Gatunek: HBZ140**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

### Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 18 mm

Gatunek: HBZ140

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 190 m/min

## Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 09T304
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm

Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	PVD
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 190 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Gatunek	HBZ140
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia