

**Garant****ZCMX 09T304, Gatunek: HBZ035**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

### Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 18 mm

Gatunek: HBZ035

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 190 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 190 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
Gatunek	HBZ035
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
powłoka	PVD
promień naroża	0,4 mm
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia