

**Garant****ZCMX 130408, Gatunek: HBZ030**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Klasa artykułu	21K

## Opis

### Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

## Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130408
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 200 m/min
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HBZ030
powłoka	CVD

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia