

Garant**ZCMX 130408, Gatunek: HBZ140**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

Gatunek	HBZ140
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130408
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
powłoka	PVD
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
pasuje do Ø narzędzia D _c	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia