



Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 01/7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 01/7
GTIN	4033591011670
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub **przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,** do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą.

wskazówka:

Na zamówienie dostępne również pogłębiacze płaskie ze stali HSS z opcjonalną powłoką TIN i wlutowanymi ostrzami z węglików spiekanych oraz płytkami skrawającymi ISO o kształcie „T”.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø pogłębienia	7 mm
długość robocza	8 mm
Ø chwytu	7 mm
Kąt stopnia pogłębiającego	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	norma zakładowa

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do pogłębiania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	40 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	20 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	10 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	5 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	5 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		