

Garant**Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych, liczba wiertel: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	787078 7
GTIN	4062406393311
Klasa artykułu	71C

Opis**Wykonanie:**

Wiertło uniwersalne z **wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych** do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia **szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórow**. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.**
- **płytki, ceramika, marmur, szkło.**
- **Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.**

Zawartość:

Po 1 wiertło nr 787070: rozm. (Ø) 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

wskazówka:

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.**

chwył: chwył walcowy

Opis techniczny

liczba wiertel	7
Ø wiertła	4 - 10 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne

Akcesoria

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 6 mm	787070 6
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 4 mm	787070 4
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 10 mm	787070 10
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 8 mm	787070 8
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 5 mm	787070 5