



## Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: 58436



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079656 58436
GTIN	616026584365
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy.

**Komfortowa praca** dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.

**Szlifierka uniwersalna**, umożliwia **mimośrodową** obróbkę **zgrubną i pośrednią**, z posuwem 5 mm oraz pracą **rotacyjną** umożliwiającą wysoki ścier. Przyłącze do **zewnętrznej instalacji wyciągowej**.

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

#### wskazówka:

Krążki ściernie na rzepy zob. nr 567775.

Talerz szlifierski DynaMaze mocowany na rzepy do nr 079655 i 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 079690 rozm. 22290.

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 654 l/min

Ø talerza szlifierskiego: 150 mm

rodzaj odsysania: zewnętrzne

skok: 5 mm

masa: 1,3 kg

## Opis techniczny

masa	1,3 kg
rodzaj odsysania	zewnątrzne
oznaczenie producenta	58436
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
maks. wibracje wg EN	2,67 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	654 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
skok	5 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

## Akcesoria

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 60	567775 60
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 400	567775 400
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 600	567775 600
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 240	567775 240
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 180	567775 180
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 800	567775 800
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 40	567775 40
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 320	567775 320
	567775 120

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1  
ziarnistość 120

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1  
ziarnistość 80

567775 80

Talerz szlifierski DynaMaze do mocowania krążków na  
rzepy, Ø 150 mm oznaczenie producenta 22290

079690 22290