



Zestawy pogłębiaczy płaskich w drewnianym stojaku, Wielkość / wielkość chwytu: 0/10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Zestaw oprawek, pogłębiaczy i czopów prowadzących do obróbki otworów o najczęściej spotykanych średnicach.

Zastosowanie:

Do pogłębień DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji stożka i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych lub ponadnormatywnych pogłębień.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu płaskim nr 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

po 1 czopie prowadzącym nr 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

po 1 oprawce nr 156720 z chwytem: Ø 10 mm

Materiał ostrza

 : HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba ostrzy Z: 2

zakres pogłębiania: 8,5 - 16,5 mm

Opis techniczny

zakres pogłębiania	8,5 - 16,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak