

Garant**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 180 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967100 180
GTIN	4062406393267
Klasa artykułu	91J

Opis

Wykonanie:

Całość ze stali kutej matrycowo – gwarantuje niełamliwość.

Otwierane do przodu. Ze szczękami mocującymi do rur pod normalnymi szczękami. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadzenie regulowane w dwóch pozycjach.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Objaśnienie:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem

wytłoczona skala pomiarowa

regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły

Silne szczęki do zaciskania rur.

Zalety:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem –zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 220 mm
głębokość mocowania: 110 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 3/4 – 3.1/2 cal
masa: 27 kg

Opis techniczny

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	3/4 – 3.1/2 cal
materiał	Stal odkuwana matrycowo
głębokość mocowania	110 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	27 kg
szerokość szczęk	180 mm
Rozstaw	220 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe