

pojemniki Euronorm czerwony, Typ: NB20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	963378 NB20
GTIN	8055520002821
Klasa artykułu	96E

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stopy.

Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.

Można je stosować w różnych dziedzinach.

Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.

Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382 – 963384.

kolor: czerwony

wysokość: 220 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 300 mm

rodzaj uchwytu: uchwyt otworowy

Opis techniczny

szerokość	400 mm
głębokość	300 mm

rodzaj uchwytu	uchwyt otworowy
wysokość	220 mm
kolor	czerwony
Rodzaj produktu	Pojemniki Euronorm

Akcesoria

Spinacz kartek 10-elem. Typ EH2	963382 EH2
Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm Typ NBC43	963384 NBC43
Zamek przesuwny do pojemników Euronorm zestaw 2-elementowy Typ 1	963383 1