

pojemniki Euronorm czerwony, Typ: NB70



Dane zamówienia

Numer katalogowy	963378 NB70
GTIN	8055520005914
Klasa artykułu	96E

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.

Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.

Można je stosować w różnych dziedzinach.

Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.

Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382 – 963384.

kolor: czerwony

wysokość: 343 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 400 mm

rodzaj uchwytu: uchwyt otworowy

Opis techniczny

szerokość	600 mm
rodzaj uchwytu	uchwyt otworowy

głębokość	400 mm
wysokość	343 mm
kolor	czzerwony
Rodzaj produktu	Pojemniki Euronorm

Akcesoria

Spinacz kartek 10-elem. Typ EH2	963382 EH2
Zamek przesuwny do pojemników Euronorm zestaw 2-elementowy Typ 1	963383 1
Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm Typ NBC64	963384 NBC64