


**Garant****Czopy do pogłębiaczy płaskich,  $\varnothing a \times \varnothing d$ : 8X19 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 156620 8X19   |
| GTIN             | 4045197088291 |
| Klasa artykułu   | 11M           |

**Opis**

Czopy do pogłębiaczy płaskich 8X19 mm  $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 8 mm  
pod śruby: M18  
do otworów: precyzyjnie wykonany otwór przelotowy  
odpowiednie do pogłębiaczy o  $\varnothing$ : 26 mm  
odpowiednie do pogłębiaczy o  $\varnothing$ : 30 mm

**Opis techniczny**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| do otworów                                 | precyzyjnie wykonany otwór przelotowy |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$                 | 8 mm                                  |
| $\varnothing$ czopu $d$                    | 19 mm                                 |
| pod śruby                                  | M18                                   |
| odpowiednie do pogłębiaczy o $\varnothing$ | 26 mm                                 |
| odpowiednie do pogłębiaczy o $\varnothing$ | 30 mm                                 |
| norma                                      | DIN 1868                              |
| Rodzaj produktu                            | Pogłębiacz płaski                     |

