

Garant**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidne głowice kątowe 90° z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających, zapewniające stabilne warunki obróbki.

Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI **jako frezy wysokowydajne.**

Zastosowanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. **Z dużymi posuwami.**

wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, rozm. 3,8**, z grotem nr **674252, rozm. 15IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 4 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX 0806..

śruby mocujące: 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	XNEX 0806..
Liczba ostrzy Z	5
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
śruby mocujące	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø ostrzy D_c	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs}$.	4 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 1	219798 1
------------------------------	----------