



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawy, Wielkość chwytu: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290018 10
GTIN	4030741660603
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

- **Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.**
- **Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.**

### Opis techniczny

wysokość chwytu	10 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	0 - 15 mm
oś krążka	299910 6
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
szerokość chwytu	10 mm
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°

dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania