



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290080 10
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 11 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

Sworzeń: 299925 1

Opis techniczny

do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
szerokość chwytu	10 mm
do \varnothing zagłębienia radełka d_3	11 mm
Tarcza obrotowa	299927 1
Sworzeń	299925 1
do szerokości radełkowania b	6 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm

do Ø radełkowania d ₁	15 mm
wysokość chwytu	10 mm
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Tarcza obrotowa Typ 1	299927 1
Sworzeń z kołnierzem Typ 1	299925 1
Tarcza obrotowa	299903
Sworzeń z kołnierzem	299901