



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290036 8
GTIN	4030741290657
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do \varnothing radełkowania d_1 : 10; 15 mm

do szerokości radełkowania b: 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

oś krążka: 299911 2

Opis techniczny

do \varnothing radełkowania d_1	10; 15 mm
oś krążka	299911 2
szerokość chwytu	8 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
wysokość chwytu	8 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe

dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania