



## Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 16X mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290036 16X
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

#### wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 20; 25 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 8 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

zakres roboczy: 8 - 200 mm

oś krążka: 299911 1

### Opis techniczny

szerokość chwytu	16 mm
wysokość chwytu	16 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	20; 25 mm
zakres roboczy	8 - 200 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do szerokości radełkowania $b$	8 mm
oś krążka	299911 1
kierunek skrawania	lewe i prawe

dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Aksesoria

osie z HSS HSS Typ 1	299911 1
osie z HSS	290300
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 16	290050 16