

Garant**Czołowe szczypce tnące do elem. elektr. , SFW, długość całkowita: 130mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	726922 130
GTIN	4062406395056
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,6 mm
szerokość główki	10 mm
długość główki	10 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał	stal węglowa (C70)
powierzchnia	fosfatowany bez odbicia
Atrybut nazwy produktu	SFW

Rodzaj produktu

Szczypce tnące