

Garant**Szczypce igłowe do elem. elektr., z długimi szczękami, długość całkowita: 155mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	727162 155
GTIN	4062406395087
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Obie części szczypiec połączone są dokładnie poprzez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego, **spełniające wymagania ESD.**

Szczęki płaskie, ostre, wewnątrz rowkowane.

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

Opis techniczny

długość całkowita	155 mm
szerokość główki	13 mm
długość szczęk	32 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
wykonanie szczęk	płasko zastrzone, wewn. rowkowane
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał	Stal węglowa (C70)

powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo.
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe