

**HOLEX****Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D: 40/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Klasa artykułu	220

**Opis****Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.  
Bez chłodzenia wewnętrznego.

**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawająca	AP.. 16..
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø ostrzy $D_c$	40 mm
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówny
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219812
---	--------