

HOLEX**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D: 40/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Klasa artykułu	220

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Strategia skrawania: MTC

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 16 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: AP.. 1003..

śruby mocujące: 219814 (8IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø ostrzy D_c	40 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 1003..

Ø otworu uchwyty	16 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
--	--------