

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 1204..
płytki podporowa	269005 9
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
śruby mocujące	269028 20
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1616H12
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

płytki podporowa Typ 9	269005 9
śruby mocujące Typ 20	269028 20
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5