

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/11 mm kod ISO uchwytu: SVHCR/L 2525M11  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 22,9 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
śruby mocujące: 269028 22

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	22,9 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2525M11
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Rodzaj produktu	Noże

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
-----------------------	-----------