

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/11 mm \emptyset chwytu D_s : 16 mm
kod ISO uchwytu: E16R SVJBR/L 11
Kąt ustawienia κ : 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm
Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	31,4 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
długość całkowita L	200 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L_3	2 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E16R SVJBR/L 11
Szerokość szyjki L_4	9,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
\emptyset chwytu D_s	16 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
----------------------	----------