

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm \emptyset chwytu D_s : 20 mm
kod ISO uchwytu: E20S SVJBR/L 11
Kąt ustawienia κ : 142 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca: VB.. 1103..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm
Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	142 stopni
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	250 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
kod ISO uchwytu	E20S SVJBR/L 11
długość główki L_1	38 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
Szerokość szyjki L_4	11 mm
Przesunięcie osi L_3	2 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
\emptyset chwytu D_s	20 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
----------------------	----------