

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/16 mm \varnothing chwytu D_s : 25 mm
kod ISO uchwytu: E25S SVJBR/L 16
Kąt ustawienia κ : 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 28 mm
Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E25S SVJBR/L 16
śruby mocujące	269028 8
długość główki L_1	44 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Szerokość szyjki L_4	16,5 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	250 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L_3	4,6 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8	269028 8
----------------------	----------