

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/11 mm  $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 16 mm  
kod ISO uchwytu: E16R SVJBR/L 11  
Kąt ustawienia  $\kappa$ : 142 stopni  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 22 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 2 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
Szerokość szyjki $L_4$	9,5 mm
kod ISO uchwytu	E16R SVJBR/L 11
Przesunięcie osi $L_3$	2 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
długość całkowita L	200 mm
wielk. płytki	11 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
długość główki $L_1$	31,4 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
----------------------	----------