

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 25/16 mm  $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm  
kod ISO uchwytu: E25S SVJBR/L 16  
Kąt ustawienia  $\kappa$ : 142 stopni  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 28 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 4,6 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 8
Szerokość szyjki $L_4$	16,5 mm
długość całkowita L	250 mm
długość główki $L_1$	44 mm
kod ISO uchwytu	E25S SVJBR/L 16
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
Przesunięcie osi $L_3$	4,6 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 8	269028 8
----------------------	----------