

**Garant****Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M5
GTIN	4062406398002
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

**Zastosowanie:**

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 352
skok gwintu	0,8 mm

wielkość gwintu	M5
Rodzaj gwintu	M
Ø gwintu	5 mm
głębokość gwintu	15 mm
długość całkowita L	50 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik