

Garant**Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M6
GTIN	4062406398118
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	6 mm
wielkość gwintu	M6
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
długość całkowita L	50 mm

głębokość gwintu	18 mm
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
Ø otworu rdzenia	5 mm
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 352
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik