

Garant**Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M8
GTIN	4062406398125
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
norma	DIN 352
wielkość gwintu	M8

Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	24 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
skok gwintu	1,25 mm
Rodzaj gwintu	M
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
długość całkowita L	56 mm
Ø gwintu	8 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	A
Kształł nakroju	C
Kształł nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik