



## Szlifierki taśmowe pneumatyczne Dynafile®, oznaczenie producenta: 15302



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079551 15302
GTIN	616026153028
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

urządzenia do różnych zastosowań, z **regulowaną prowadnicą taśmy szlifierskiej**, **dokładnym ruchem prostoliniowym** i wymiennym **ramieniem stykowym** do obróbki z zastosowaniem koła stykowego lub powierzchni dociskowej. Osłona taśmy szlifierskiej wykonana z tworzywa kompozytowego umożliwia **szybką i łatwą wymianę taśmy**. **Chłodzenie taśmy szlifierskiej** powietrzem odlotowym zwiększa trwałość taśmy. Chwył przestawny. **Dynafile® III, wydajna** szlifierka 520 W do obróbki powierzchni, **głowica przestawna** z dodatkowym uchwytem Wymiary taśmy szlifierskiej 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Zastosowanie:

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

#### wskazówka:

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® na zapytanie lub w naszym sklepie internetowym.

Opakowanie: Walizka transportowa

szereg modelu: Dynafile III

moc przekazywana: 522 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>  
maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 906 l/min  
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" NPT cal  
szerokość taśmy: 6; 13; 19; 25 mm

## Opis techniczny

moc przekazywana	522 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	87 dB(A)
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
szerokość taśmy	6; 13; 19; 25 mm
oznaczenie producenta	15302
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	906 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
długość linki	457 mm
masa	1,1 kg
szereg modelu	Dynafite III
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" NPT cal
Opakowanie	Walizka transportowa

## Akcesoria

Ramię stykowe do Dynafite® III Oznaczenie producenta 15321	079561 15321
Ramię stykowe do Dynafite® III Oznaczenie producenta 15350	079561 15350
Ramię stykowe do Dynafite® III Oznaczenie producenta 15357	079561 15357