



Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370008 M10
GTIN	4046368875849
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **potrzebuje mało miejsca i nie zawadza**
- **mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**

tarcza zaciskowa z hartowanej stali ze stalową śrubą mimośrodową.

w dostawie::

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

wskazówka:

Do zacisku M 10 potrzebny jest 6-kąt. wkrętak kątowy o wielk. 7!

Opis techniczny

siła mocowania	9 kN
długość gwintu L	20 mm
wielkość mimośrodu S_1	1,6 mm
wymiar A	10,2 mm
maks. moment dokręcania	28 Nm

wysokość tarczy H	9,6 mm
SW ₁ podkładki z sześciokątem wewnętrznym	7 mm
gwint M	M10
Wkładka zębata D ₁	20,6 mm
Rodzaj produktu	Mimośrodowe klamry zaciskowe