



Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370008 M12
GTIN	4046368875887
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **potrzebuje mało miejsca i nie zawadza**
- **mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**

tarcza zaciskowa z hartowanej stali ze stalową śrubą mimośrodową.

w dostawie::

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

wskazówka:

Do zacisku M 10 potrzebny jest 6-kąt. wkrętak kątowy o wielk. 7!

Opis techniczny

siła mocowania	18 kN
wysokość tarczy H	9,6 mm
maks. moment dokręcania	88 Nm
gwint M	M12
wielkość mimośrod S ₁	2 mm

SW ₁ podkładki z sześciokątem wewnętrznym	8 mm
wymiar A	12,7 mm
długość gwintu L	25 mm
Wkładka zębata D ₁	25,4 mm
Rodzaj produktu	Mimośrodowe klamry zaciskowe