



## Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370008 M16
GTIN	4046368875924
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- **potrzebuje mało miejsca i nie zawadza**
- **mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**

tarcza zaciskowa z hartowanej stali ze stalową śrubą mimośrodową.

#### w dostawie::

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

#### wskazówka:

Do zacisku M 10 potrzebny jest 6-kąt. wkrętak kątowy o wielk. 7!

### Opis techniczny

maks. moment dokręcania	88 Nm
wielkość mimośrodu $S_1$	2,5 mm
wysokość tarczy H	12,7 mm
siła mocowania	27 kN
wymiar A	15 mm

gwint M	M16
SW <sub>1</sub> podkładki z sześciokątem wewnętrznym	12 mm
długość gwintu L	27 mm
Wkładka zębata D <sub>1</sub>	30,1 mm
Rodzaj produktu	Mimośrodowe klamry zaciskowe