

Garant**XDPW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212924 ST900
GTIN	4045197812551
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 0,72 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPW 070308 SR

typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Opis techniczny

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPW 070308 SR
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,72 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania