


Garant**XDPW 09T308 SR, HB7720, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212956 HART
GTIN	4045197812636
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 0,43 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPW 09T308 SR

typ: HART

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPW 09T308 SR
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
typ	HART
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1,15 mm
posuw f_z na ząb	0,43 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania