



## Przyrząd termoskurczowy, typ: SET



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	354210 SET
GTIN	4045197812711
Klasa artykułu	30N

### Opis

#### Wykonanie:

Przyrząd zaciskowy ze zintegrowanym chłodzeniem powietrznym w miejscu obkurczania. Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm. Miejsce do odkładania krążków wymiennych.

#### Zastosowanie:

- **Do niezależnego od zarysu chłodzenia powietrznego. </Do zaciskania i luzowania termokurczliwego chwytów z węglików spiekanych i ze stali narzędziowej.**
- **Zakres zaciskania  $\varnothing$  3 – 32 mm.**

#### w dostawie::

Przyrząd zaciskowy (termoskurczowe) 354210\_SU1, 4 tarcze wymienne  $\varnothing$  3-32 mm nr 354240; pierścień zaciskowy, 1 para rękawic do wysokich temp., jednostka chłodząca z chłodnicą aktywną nr 354215 CU1, 5 wkłady do chłodnicy  $\varnothing$  6-32 mm nr 354260.

#### Wyp. dodatkowe:

Odpowiednia szafka dolna nr 354290, zapasowe krążki wymienne nr 354240, **podstawowe uchwyty narzędziowe nr 354225--354227**, adapter do chłodzenia powietrznego nr 354235-354236, wkłady do chłodnicy nr 354260-354279 na liście części zamiennych.

szerokość: 1130 mm

wysokość: 986 mm

głębokość: 533 mm

masa: 84 kg

## Opis techniczny

masa	84 kg
głębokość	533 mm
szerokość	1130 mm
wysokość	986 mm
Seria	SU1

## Akcesoria

Półwyrób wkładki chłodzącej	354279
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 10 mm	354268 10
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 12 mm	354268 12
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 3 mm	354268 3
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 4 mm	354268 4
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 5 mm	354268 5
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 6 mm	354268 6
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 8 mm	354268 8
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354260 10-12
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 14-16 mm	354260 14-16
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 18-20 mm	354260 18-20
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 25-32 mm	354260 25-32
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354260 3-5
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354260 6-8
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354265 10-12
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354265 3-5
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354265 6-8