

RIHETEC
KOHLESTÄHLE**Dysza chłodziwa MiniKD ze złączem kulowym, Typ × długość rury: 11X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319470 11X50
GTIN	4260711110405
Klasa artykułu	33C

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar.

Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT **z otworem na chłodziwo**.

MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym.

Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie.

Montaż jest niezwykle prosty.

Opis:

MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 4 mm

długość rury: 50 mm

Ø kulki: 11 mm

Opis techniczny

typ	MiniKD
wersja	z końcówką sferyczną
Ø kulki	11 mm
długość rury	50 mm
Ø prześwitu rury	4 mm

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Dysza chłodziwa