

RIHETEC

Dysza chłodziwa MiniKD z przyłączem gwintowanym, Typ × długość rury: M5X50**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319471 M5X50
GTIN	4260711110320
Klasa artykułu	33C

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar.

Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT **z przyłączem gwintowanym**.

MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym.

Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie. Montaż jest niezwykle prosty.

Opis:

MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 4 mm

długość rury: 50 mm

gwint przyłączeniowy: M5

Opis techniczny

typ	MiniKD
wersja	Gwint
gwint przyłączeniowy	M5
długość rury	50 mm
Ø prześwitu rury	4 mm

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Dysza chłodziwa