



## Dysza chłodziwa HighPressure proste, Gwint: G1/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319474 G1/8
GTIN	2050002047891
Klasa artykułu	33C

### Opis

#### Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

**Dysze wysokociśnieniowe** – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar.

Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.

Prosta dysza okrągła, wersja z wieloma otworami 5 (perforacji) × Ø 1 mm.

#### Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 1 mm

gwint przyłączeniowy: G1/8

### Opis techniczny

typ	proste
wersja	Gwint
gwint przyłączeniowy	G1/8
Ø prześwitu rury	1 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa