




Dysza chłodziwa HighPressure odgięte o 60°, Gwint: M10X1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Klasa artykułu	33C

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar.

Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.

Dysza odgięta pod kątem 60°, wersja z wieloma otworami 7 (perforacji) × Ø 1 mm.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 1 mm

gwint przyłączeniowy: M10×1

Opis techniczny

typ	kątowy
wersja	Gwint
gwint przyłączeniowy	M10×1
Ø prześwitu rury	1 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa