



Komplet nasadek 6-kątnych, czworokąt, 1/2 cala 10-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639430
GTIN	4013288184238
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z nasadką 6-kątną gwint M6 – M12.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

w dostawie:

nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	10
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-19 mm
oznaczenie producenta	8790 C HF 1

długość	165 mm
szerokość	140 mm
wysokość	65 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy