

**Olejarki mgłowe 1/4 cala, nabudowywane, Ø gwintu wewnętrznego: 1/4cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

080022 1/4

GTIN

Klasa artykułu

08A

**Opis****Wykonanie:**

Olejarki mgłowe do narzędzi pneumatycznych, nabudowywane, przyłącze G1/4 cala, dł. 60 mm.

**Zastosowanie:**

Jako elementy instalacji z mediami gazowymi i częściowo płynnymi w dolnym zakresie ciśnienia (do 6 bar), np. instalacje sprężonego powietrza i hydrauliczne w przemyśle budowy maszyn lub w obwodach sterowniczych i regulacyjnych. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL. olejarka mgłowa zapewnia zasilanie olejem narzędzi pneumatycznych również przy długich rurociągach.

**Opis techniczny**

Ø gwintu wewnętrznego

1/4 cal

Rodzaj produktu

Olejarki